

**Llave de impacto a batería SIW 22T-A**



**Aplicaciones**

- Instalación de anclajes HUS de 8 a 14 mm de diámetro en hormigón
- Montaje y desmontaje de tuercas y pernos desde M12 a M24
- Instalación de perfiles metálicos, elementos prefabricados de hormigón o encofrados
- Instalación de anclajes de bobina HCA en hormigón
- Atornillado de pernos, y tornillos spax hasta 12 mm de diámetro

**Ventajas**

- Diseño compacto con un excelente equilibrio para un manejo preciso
- Vaso de impacto de 1/2" con un diseño especial de muescas y bola para una retención segura y cambio rápido de vaso
- Disponible una gama completa de pernos, anclajes y tornillos
- Recubrimiento especial que proporciona un manejo confortable y la protege en duras condiciones de trabajo
- Sin tensión de retroceso gracias al impacto tangencial: reduce claramente la fatiga
- Sistema óptimo para colocación de anclajes HUS y HRD

**Información técnica**

<b>Tipo de mandril</b>	1/2" cuadrado
<b>Torque ajustable</b>	No
<b>Número de marchas</b>	1
<b>Torque máx. (ajuste)</b>	450 Nm (1);
<b>Motor sin escobillas</b>	No
<b>Peso según procedimiento EPTA 01/2003</b>	3 kg
<b>Dimensiones (L x An x Al)</b>	232 x 94 x 258 mm
<b>Apriete anclajes universales (HUD) - diámetro máx.</b>	14 mm
<b>Apriete anclajes universales (HUD) - longitud máx. relativa</b>	70 mm
<b>Apriete de pernos estándar - diámetro máx.</b>	24 mm



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
<b>SIW 22T-A + Batería + Cargador</b>	1x Vaso de impacto S-NSD 1/2"-13 S, 1x Vaso de impacto S-NSD 1/2"-15 S, 1x Vaso de impacto S-NSD 1/2"-13 L, 1x Vaso de impacto S-NSD 1/2"-15 L, 1x Llave impacto a bat. SIW 22T-A, 1x Maletín, 1x Pila B22 3.3, 1x Cargador de batería C 4/36-90 220V	1 un	<b>3470460</b>
<b>SIW 22T-A maletín</b>	1x Vaso de impacto S-NSD 1/2"-13 S, 1x Vaso de impacto S-NSD 1/2"-15 S, 1x Vaso de impacto S-NSD 1/2"-13 L, 1x Vaso de impacto S-NSD 1/2"-15 L, 1x Llave impacto a bat. SIW 22T-A, 1x Maletín	1 un	<b>405032</b>